

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3003.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarja 3003 on varustettu TPE-mid vaihtopäillä molemmin puolin. Tämä harmaa, keskikova vaihtopää (sarja 3203) mahdollistaa iskuvoiman, joka on verrattavissa kumiseoksesta valmistettuun mustaan vaihtopäähän (sarja 3202). Erona on, että se ei värjää. Valuraudasta valmistetussa holkissa on integroitu varren suojaholkki, joka tarjoaa korkean murtolujuuden.

Tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoillussa korkealaatuisessa puuvarressa on kaksinkertainen lakkakerros pitoalueella, joten se kestää likaa.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm. Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3003.082).

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa molemmilla puolilla TPE-mid vaihtopäät (harmaa, keskikova, ei värjää).
- Valurautarunko integroidulla varren suojaholkilla ja erinomaisella murtolujuudella.
- Laadukas, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalue kaksinkertaisella lakalla (kestää likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.
- Saatavana koossa D30mm - D80mm.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3003.082).

Käyttö

Aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, laattojen ja levyjen asennus kivityöt, muuratut rakenteet / portaat, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro	
							3003.030	
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."