

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • TPE-mid; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3003.051



### Tuotekuvaus

Tämä SIMPLEX-vaihtopäävasara 3003-sarjasta on varustettu erityisillä D50mm iskupäillä, jotka on rakennettu D40mm runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat tarjoavat maksimaalisen suojan herkkien pintojen hellävaraiseen käsittelyyn.

Tässä mallissa on molemmin puolin harmaat TPE-mid-iskupäät (3203.051). Tämä harmaa, keskipehmeä iskupää tuottaa iskunvoiman, joka on verrattavissa mustaan kumiseosiskupäähän (sarja 3202). Se ei kuitenkaan jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Valuraudasta valmistettu runko on varustettu integroidulla kahvansuojuksella, mikä lisää sen murtumiskestävyyttä.

Värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu korkealaatuinen puukahva on lakattu kahteen kertaan tartunta-alueelta, mikä tekee siitä liian kestävän.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa yhdistelmänä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei jätä jälkiä) / TPE-mid (harmaa, keskipehmeä, ei jätä jälkiä).
- Ylikokoiset D50mm kosketuspinnat on rakennettu D40mm runkoon: maksimaalinen suoja herkkien pintojen työstössä.
- Valuraudasta valmistettu runko, jossa integroitu kahvansuojus ja erinomainen murtumiskestävyys.
- Korkealaatuinen, värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva; tartunta-alue kaksinkertaisesti lakattu (liikkestävä).
- Kaikki osat ovat vaihdettavissa/jälkiasennettavissa, mikä johtaa merkittäviin säästöihin kustannuksissa ja resursseissa.

### Käyttö

Ikkunoiden ja ovien rakentaminen, herkkien laattojen asettaminen, lattialaatoitus, kevyiden/ herkkien työkappaleiden asettaminen ja säätäminen, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen, parketti- ja laminaattilattioiden asennus.

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

#### Runko

- Valurauta

### Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro <sup>1)</sup>
50	110	330	330 x 120 x 50	680	4030618314165	AAA905c002	21-04-09-16	3003.051

<sup>1)</sup> Näissä vasaroissa on erikoinen Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."