

SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • Supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3007.051



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa sarja 3007 on D50 mm:n erikoiskupää, joka on kiinnitetty D40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen suojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita.

Tässä mallissa on supermuovi-iskupää (3207.051) kummallakin puolella. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara supermuovisilla vaihtopäillä (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) molemmilla puolilla.
- Ylikokoiset D 50 mm:n kosketuspinnat on rakennettu D40 mm:n runkoon. Maksimaalinen suojaus käsiteltäessä arkoja pintoja.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaoholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa)
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Prototyypin rakentaminen, huonekalujen kokoaminen, viilutus, heloitusten kiinnittämiseen herkissä ympäristöissä, verhoilija / satulaseppä, verhoilun irrottaminen sohvakalusteista, hakasten irrotus

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	ecl@ss 10.1	Til.nro ¹⁾
			Pituus x Leveys x Korkeus					
			[mm]		[g]			
50	120	330	330 x 110 x 50		680	4030618305569	21-04-09-16	3007.051

¹⁾ Näissä vasaroissa on erikois Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."