

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3008.040



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3008 -vasaroissa on nailoniskupää kummallakin puolella. Tällä valkoisella iskupäällä (sarja 3208) iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

IMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3008.081).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara nailonvaihtopäillä (valkoinen, kova, kestää hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa) molemmilla puolilla.
- Erittäin murtoluja valurautarunko. johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (torjuu likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina.

### Käyttö

Työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, metallilevytyöt, korjaus-/ylläpitotyö

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	115	325	325 x 115 x 40	650	4030618300236	AAA905c002	21-04-09-16	3008.040

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."