

SIMPLEX-moukarit • Nailon; valurautarunko ja hickorivarsi

3008.081



Tuotekuvaus

IMPLEX sarja 3108 -vasaroissa on nailoniskupää kummallakin puolella. Tällä valkoisella iskupäällä (sarja 3208) iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hickorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Kokonaispaino 3400 g ja kokonaispituus 80 cm, koko D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari nailoniskupäillä (valkoinen, kova, kestää hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa) molemmilla puolilla.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hickorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D80 mm (kokonaispaino 3400 g).

Käyttö

Työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten, työkappaleiden asennus, koteloasennus, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, metallilevytyöt

Materiaali

Varsi

- Hickori

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus						
			[mm]		[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80		3400	4030618304517	AAA905c002	21-04-09-20	3008.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."