

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kevytmetalli, valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3009.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3009 -vasaroissa on kevytmetalli-iskupää kummallakin puolella. Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3009.081). Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara kevytmetallivaihtopäillä (hopeanväriset, kovat, kuumuutta kestävät) molemmilla puolilla.
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (torjuu likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina.

Käyttö

Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

| Ø | — | — | Ulkomitat | | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Til.nro |
|----|----|-----|---------------------------|------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Pituus x Leveys x Korkeus | [mm] | | | | | |
| 30 | 90 | 295 | 295 x 90 x 30 | | 400 | 4030618300274 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3009.030 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."