

SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • TPE-soft / TPE-mid; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3013.051



Tuotekuvaus

Tämä SIMPLEX-vaihtopäävasara on varustettu erityisillä D50mm iskupäillä, jotka on rakennettu D40mm runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat tarjoavat maksimaalisen suojan herkkien pintojen hellävaraiseen käsittelyyn. Tämä malli on saatavilla yhdistelmällä TPE-soft / TPE-mid. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-sarjan pehmein iskupää ja tarjoaa voimakasta iskunvaimennusta kevyttä kosketusta vaativiin töihin. Toisin kuin perinteiset kumivasarat, se ei jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Harmaa, keskipehmeä TPE-mid-iskupää (sarja 3203) mahdollistaa voimakkaamman iskunvoiman, joka on verrattavissa kumiseosiskupäähän (sarja 3202).

Valuraudasta valmistettu runko on varustettu integroidulla kahvansuojuksella, mikä lisää sen murtumiskestävyyttä.

Värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu korkealaatuinen puukahva on lakattu kahteen kertaan tartunta-alueelta, mikä tekee siitä liian kestävän.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara yhdistelmällä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei jätä jälkiä) / TPE-mid (harmaa, keskipehmeä, ei jätä jälkiä).
- Ylikokoiset D50mm kosketuspinnat on rakennettu D40mm runkoon: maksimaalinen suoja herkkien pintojen työstössä.
- Valuraudasta valmistettu runko, jossa integroitu kahvansuojaus ja erinomainen murtumiskestävyys.
- Korkealaatuinen, värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva; tartunta-alue kaksinkertaisesti lakattu (likkestävä).
- Kaikki osat ovat vaihdettavissa/jälkiasennettavissa, mikä johtaa merkittäviin säästöihin kustannuksissa ja resursseissa.

Käyttö

Ikkunoiden ja ovien rakentaminen, särkyvien laattojen asettaminen, laatoitustyöt, kevyiden/ herkkien työkappaleiden asettaminen ja säätäminen, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen, parketti- ja laminaattilattioiden asennus.

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro ¹⁾
50	110	330	330 x 110 x 50	1070	4030618313946	AAA905c002	21-04-09-16	3013.051

¹⁾ Näissä vasaroissa on erikois Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."