

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3013.062



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. SIMPLEX sarja 3013 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/TPE-mid. Molemmat ovat kestonuveja eivätkä jätä perinteisestä kumivasarasta poiketen mitään mustia värjäjätkiä. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään (sarja 3202) tarjoamaan iskuvoimaan. Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojarahkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:

SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei värjäävää) / TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjää).

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtoluujan.

Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.

Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).

Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Luonnonkivien asennus, muuratut rakenteet /portaati, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt, valmisseinien pystytys, palkkien sijoittaminen

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Handle version	🔩	GTIN	profcicl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro	
	Pituus x Leveys x Korkeus			[g]					
	[mm]								
60	160	280	280 x 150 x 60	extra short	1366	4030618314097	AAA905c002	21-04-09-16	3013.062

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."