

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / TPE-mid; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3013.080



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3013 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/TPE-mid. Molemmat ovat kestonuoveja eivätkä jätä perinteisestä kumivasarasta poiketen mitään mustia värjäлкиä.. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus.. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään (sarja 3202) tarjoamaan iskuvoimaan. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30mm – D80mm. Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3013.062, 3013.082).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei värjäävä) / TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjää).
- Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30mm - D80mm.
- D60mm ja D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3013.062, 3013.082).

Käyttö

Luonnonkivien asennus, muuratut rakenteet /portaot, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt, valmisseinien pystytys, palkkien sijoittaminen

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	175	490	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]						
80	175	490		490 x 175 x 80	2760	4030618312307	AAA905c002	21-04-09-16	3013.080

Sovellusesimerkki









Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."