

SIMPLEX-moukarit • TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

3017.081



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarjassa 3017 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / Superplastik. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Siitä ei jää mustia jälkiä toisin kuin tavallisesta kumivasarasta. Superplastik-lyöntipää (sarja 3207) mahdollistaa suuremman iskuvoiman kuin kuminen lyöntipää. Keskikova muovilyöntipää on valmistettu ekstrudoitusta, erittäin homogeenisesta materiaalista. Se on ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpi. Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja. Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3130 g ja kokonaispituus 80 cm.

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / Superplastik (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
- Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin kestävä.
- Laadukas, värähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otepinta kahteen kertaan lakattu (ei likaannu).
- Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettavia ja taloudellisia ja resursseja säästäviä.
- Saatavana halkaisija 80 mm (3130 g kokonaispaino).

Käyttö

Puusepäntyöt, ovien asentaminen, huonekalujen kokoaminen, luonnonkivien asennukseen

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
								3017.081
80	175	800	800 x 175 x 80	3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."