

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / kevytmetalli; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3019.040



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3019 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/kevytmetalli. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei värjäävä) / kevytmetalli (hopean värinen, kova, kuumuutta kestävä).
- Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

### Käyttö

Muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

#### Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
								3019.040
40	115	325	325 x 115 x 40	690	4030618305651	AAA905c002	21-04-09-16	3019.040

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."