

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / kumikomposiitti; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

### 3023.080



#### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3023 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/kumikomposiitti. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm sekä koot D60mm ja D80mm, myös kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli. Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3023.082).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjäävä) / kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä).
- Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30mm – D80mm sekä koot D60mm ja D80mm, myös kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli.
- D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3023.082).

#### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaot, luonnonkivien asennus

#### Materiaali

##### Varsi

- Puu

##### Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

##### Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

##### Runko

- Valurauta

#### Tilastiedot

Ø	175	490	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]	[mm]						
80	175	490			490 x 175 x 80	2820	4030618312321	AAA905c002	21-04-09-16	3023.080

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."