

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3023.082



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. SIMPLEX sarja 3023 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/kumikomposiitti. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka antaa korkean murtolujuuden. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:
SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjäävä) / kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä). Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan. Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa). Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaot, luonnonkivien asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskua vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2725	4030618312918	AAA905c002	21-04-09-16	3023.082

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."