

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti / muovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3026.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3026 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/muovi, Halderin suosikkimalleja.

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Tämä iskupää soveltuu mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tämä versio on saatavana kokoina D30 mm – D60 ja kokona D60 mm kumi-iskupäällä ja "pystyssä pitäjällä" (3026.260).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä) / muovi (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä).
- Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm-D60 mm (moukari) ja koko D60 mm kumi-iskupäällä, "pystyssä pysyvä".
- Halderin suosikkimalli monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Käyttö

Kevyisiin ja keskiraskaisiin töihin, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, peltityöt, huoltotyöt, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	—	—	Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		345	4030618300649	AAA905c002	21-04-09-16	3026.030

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."