

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Rubber composition Kumihandle

3027.082



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. SIMPLEX sarja 3027, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Se on Halderin suosituimpia malleja. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojarahkki, joka antaa korkean murtolujuuden. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä) / supermuovi (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä).
- Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
- Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Halderin eniten myyty malli.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys, katteiden asennus, aitojen rakentaminen, kattorakenteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	Kahvamalli	Kahva [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	erityisen lyhyt	2670	4030618312925	AAA905c002	21-04-09-16	3027.082

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."