

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti / nailon; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3028.040



Tuotekuvaus

Kumikomposiitin ja nailonin yhdistelmää olevalla iskupäällä varustettu SIMPLEX 3028 sopii monenlaisiin tarkoituksiin, ja sitä käytetään yleisesti metalliteollisuudessa. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm, myös moukarina (3028.081) ja D60mm ja D80mm kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli (3028.261). Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3028.082).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, kova, hajuton, kovaa kulutusta kestävä) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, halkeilematon jopa kovassa pakkasessa) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tämä versio on saatavana kokoina D30 mm – D60mm, moukarina ja kokona D60mm ja D80mm kumi-iskupäällä ja "pystyssäpitäjällä".
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3028.082).
- Halderin suosikkimalli.

Käyttö

Teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, korjaus-/ylläpitotyö

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskuja vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro	
								[mm]
40	115	325	325 x 115 x 40	650	4030618300748	AAA905c002	21-04-09-16	3028.040

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."