

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti/kevytmetalli; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3029.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3029 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/kevytmetalli. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tämä versio on saatavana kokoina D30 mm – D80 ja kokona D60mm ja D80mm kumi-iskupäällä ja "pystyssäpitäjällä".

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) / kevytmetallin (hopeanvärinen, kova, kuumuutta kestävä) yhdistelmästä.
- Erittäin murtolujia valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tämä versio on saatavana kokoina D30mm – D80mm ja kokona D60 mm ja D80mm kumi-iskupäällä ja "pystyssäpitäjällä".
- Kevytmetalli-iskupää on alumiinia ja korvaa perinteiset lyijyvasarat.

Käyttö

Muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	135	370	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]						
50	135	370		370 x 135 x 50	1200	4030618302346	AAA905c002	21-04-09-16	3029.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."