

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / nailon; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3038.050



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3038 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/nailon. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa. Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan. Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30mm – D80mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, ei halkeile kovassakaan pakkasessa) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30mm – D80mm.

### Käyttö

Teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, korjaus-/ylläpitotyö

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

#### Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	135	370	370 x 135 x 50	1127	4030618302391	AAA905c002	21-04-09-16	3038.050

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."