

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon / kevytmetalli; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

3089.030



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3089 on saatavana materiaaliyhdistelmänä nailon/kevytmetalli. Valkoinen nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3089.081).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, ei halkeile kovassakaan pakkasessa) ja kevytmetallin (hopeanvärinen kova, kuumuutta kestävä) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3089.081).
- Kevytmetalli-iskupää on alumiinia ja korvaa perinteiset lyijyvasarat.

### Käyttö

Ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, koteloasennus

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	295	295 x 90 x 30	360	4030618304708	AAA905c002	21-04-09-16	3089.030

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."