

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3103.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3103 -vasaroissa on TPE-mid-iskupää kummallakin puolella. Tämä harmaa keskikova iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään (sarja 3202) tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Erytisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa kummallakin puolella TPE-mid-iskupäät (harmaa, keskikova, värjäämätön).
- Erytisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, laattojen ja levyjen asennus kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø	—	—	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]	[mm]						
30	90	295			295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."