

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Muovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3106.060



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3106 -vasaroissa on muovi-iskupää kummallakin puolella. Punainen iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa muoviset iskupäät (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) molemmilla puolilla.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

### Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Alumiini Al

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	150	405	405 x 150 x 60	920	4030618300472	AAA905c002	21-04-09-16	3106.060

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."