

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Supermuovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3107.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3107 -vasaroissa on supermuovi-iskupää kummallakin puolella. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

E erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara supermuovisilla vaihtopäillä (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) molemmilla puolilla.
- E erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, aitojen rakentaminen, halkaisukiilojen iskeminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, puusepäntyöt, katteiden asennus, teräväreunaisten työkappaleiden asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	135	370	370 x 135 x 50	675	4030618300502	AAA905c002	21-04-09-16	3107.050

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."