

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3108.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3108 -vasaroissa on nailoniskupää kummallakin puolella. Tällä valkoisella iskupäällä (sarja 3208) iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa nailoniskupäät (valkoinen, kova, kestää hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa) molemmilla puolilla.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja)..
- Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Työkappaleiden asettaminen, terävereunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, metallilevytyöt, korjaus-/ylläpitotyö

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

| Ø | Ulkomitat | | Pituus x Leveys x Korkeus | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Til.nro |
|----|-----------|------|---------------------------|-----|---------------|----------------|-------------|----------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | |
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 | 720 | 4030618300540 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3108.050 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."