

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft/muovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3116.040



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3116 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/muovi. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm. Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-soft-materiaalin (sininen, pehmeä, värjäämätön) / muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) yhdistelmästä.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, kattojen asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	115	325	325 x 115 x 40	377	4030618305248	AAA905c002	21-04-09-16	3116.040

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."