

## SIMPLEX Plus Box Puusepäntöyöhön • SIMPLEX vaihtopäävasara, TPE-pehmeä / supermuovi sekä muotokampa 3117s004



### Tuotekuvaus

Plus Box Puusepäntöyöhön sisältää HALDER:n "puusepäntöyöhön" ja kätevästi lisänä muotokamman:

Tämä SIMPLEX vaihtopäävasara (Art. 3117.051) sisältää erityiset D50mm vaihtopäät, jotka on rakennettu D40mm runkoon. Ylisuurilla kosketuspintoilla varmistetaan, että vasaran runko ei kosketa käyttäjän työstettäviä herkkäpinnoitteisia pintoja. Varustettuna TPE-pehmeä (sininen, pehmeä, ei naarmuta) / supermuovi (valkoinen, keskikova) vaihtopäillä, vasara ei vaadi iskupalikkaa kaappien kokoamiseen tai viilutukseen. Sininen vaihtopää mahdollistaa jopa työkappaleiden reunojen suoran lyömisen ilman vaurioita. Kovempi supermuovivaihtopää tarjoaa suuremman iskunvoiman ja sopii erinomaisesti käytettäväksi yhdistettynä purkupistimeen. Erittäin kevyt alumiinirunko sisäänrakennetulla kahvasuojuksella mahdollistaa käyttäjän helposti soveltaa ja hallita oikeaa iskunvoimaa. Se tekee vaihtopäävasarasta kevyen työkalun, jota on helppo kuljettaa mukana. Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja päivitettävissä, mikä tuo säästöjä sekä rahassa että resursseissa. Mukana tuleva muotokampa lukitustoiminnolla mahdollistaa käyttäjän kopioida helposti ja tarkasti muotoja, esimerkiksi oven karmeista tai lämmitysputkista. Tämä työkalu mahdollistaa erinomaiset työskentelytulokset ilman hukkapaloja, jopa monimutkaisilla muodoilla.

Ominaisuudet:


Promo Box puusepäntöihin

- Sisältää HALDERin puusepäntöyöhön, SIMPLEX vaihtopäävasaran Art. 3117.051, jossa TPE-pehmeä (sininen, pehmeä, ei naarmuta) / supermuovi (valkoinen, keskikova) vaihtopäät:
  - Ylisuurilla, ulkonevilla D50mm kosketuspintoilla, jotka on rakennettu D40mm runkoon: maksimaalinen suoja herkkien pintojen työstössä.
  - Erittäin kevyt alumiinirunko sisäänrakennetulla kahvasuojuksella mahdollistaa käyttäjän helposti soveltaa ja hallita oikeaa iskunvoimaa (ihanteellinen herkästi rikkoutuvien materiaalien käsittelyyn).
  - Korkealaatuinen, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puinen kahva; tartunta-alue kaksinkertaisella lakkauksella (liikkestävä).
  - Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tuo suuria säästöjä kustannuksissa ja resursseissa.
- Mukana kätevästi lisänä muotokampa:
  - Yksittäiset hampaat voidaan lukita paikoilleen
  - Muotoja voidaan kopioida helposti ja tarkasti, esim. oven karmeista ja lämmitysputkista.
  - Mitat noin 25 x 13 cm (P x L)

### Käyttö

Puusepäntöyöt, huonekalujen kokoaminen

### Tilastiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."