

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti/TPE-mid; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3123.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3123 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/kumikomposiitti. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestävä paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaat, luonnonkivien asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50	[mm]	670	4030618305330	AAA905c002	21-04-09-16	3123.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."