

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / nailon; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3138.060



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3138 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/nailon. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Valkoinen nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, ei halkeile kovassakaan pakkasessa) yhdistelmästä.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

### Käyttö

Särmäys- ja taivutustyöt, kevyiden/arkojen työkappaleiden asettelu

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

#### Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Alumiini Al

### Tilastiedot

Ø	150	405	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]						
60	150	405		405 x 150 x 60	880	4030618305460	AAA905c002	21-04-09-16	3138.060

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."