

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Muovi/supermuovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3167.040



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3167 on saatavana materiaaliyhdistelmänä muovi/supermuovi. Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu supermuovi-iskupää (sarja 3207) on keskikovaa muovia oleva iskupää, joka kestää huomattavasti paremmin kulutusta. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

### Käyttö

Kevyiden/arkojen työkalupaleiden asettelu

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

#### Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

#### Runko

- Alumiini Al

### Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	115	325	325 x 115 x 40	380	4030618305484	AAA905c002	21-04-09-16	3167.040

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."