

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Supermuovi / nailon; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi

3178.040



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarjan 3178 mukana toimitetaan supermuovin / nailonin yhdistelmä. Supermuovinen vaihtopää (sarja 3207) on keskikova muovinen vaihtopää, joka on valmistettu suulakepuristetusta ja erittäin homogeenisesta materiaalista. Ruiskupuristettuihin muoviosiin verrattuna se on siis huomattavasti kulutusta kestävämpi. Nailonivaihtopää (sarja 3208) tarjoaa erinomaiset iskuominaisuudet ja yhdistää maksimaalisen lujuuden ainutlaatuiseseen kestävyYTEEN. Se koostuu puristetusta ja erittäin homogeenisesta materiaalista, eikä se murenu edes nollan alla olevissa lämpötiloissa. Lisäksi se on myös öljyä ja rasvaa kestävä.

Erittäin kevyt alumiinirunko, jossa on sisäänrakennettu varren suojaholkki, antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää ja hallita helposti oikeaa iskuvoimaa. Tämän vuoksi on yksinkertaista käsitellä helposti hajoavia materiaaleja.

Tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoillussa korkealaatuisessa puukahvassa on kaksinkertainen lakkakerros pitoalueella, joten se kestää likaa.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja ne voidaan jälkiasentaa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Tätä versiota on saatavana koossa D30 mm - D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa on vaihtopääyhdistelmä supermuovia (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä) / nailonia (valkoinen, kova, erittäin kulutusta kestävä, ei murtumista myös nollan alapuolisissa lämpötiloissa, öljyä ja rasvaa kestävä).
- Erittäin kevyt alumiinirunko, jossa on sisäänrakennettu varren suojaholkki, antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää ja hallita helposti oikeaa iskuvoimaa (ihanteellinen helposti murtuville materiaaleille).
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi; pitoalue kaksinkertaisella lakalla (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää huomattavasti kustannuksia ja resursseja.
- Saatavana koossa D30mm - D60mm.

Käyttö

Kevyiden/arkojen työkappaleiden asettelu

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	115	325	325 x 115 x 40	385	4030618305521	AAA905c002	21-04-09-16	3178.040

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."