

## SIMPLEX-vaihtopää • Supermuovi, valkoinen

3207.030



## Tuotekuvaus

SIMPLEX-supermuovi-iskupää (sarja 3207), jonka kovuus on noin 65 Shore D, on keskikova iskupää. Tämä valkoinen muovi-iskupää on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Tästä Halderin suosikkituotteesta on saatavana koot D30 mm – D140 mm (metsätyökaluissa käytetään halkaisijaa D50 mm halkaisukirveessä ja halkaisijaa D60 mm halkaisutyökalussa).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-supermuovi-iskupää.
- Valkoinen.
- Pehmeä.
- Keskikova
- Saatavana koot D30mm - D140mm (sopii SIMPLEX-halkaisukirveeseen D50 mm ja SIMPLEX-halkaisutyökaluun D60 mm)
- Halderin suosikkimalli

## Käyttö


Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, aitojen rakentaminen, halkaisukilojen iskeminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, puusepäntyöt, katteiden asennus, teräväreunaisten työkalujen asennus

## Materiaali

## Vaihtopää (iskupää)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	37 x 32 x 33	22	4030618301097	AAA905c002	21-04-91-06	3207.030

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."