

SIMPLEX-vaihtopää • Nailon, valkoinen

3208.060



Tuotekuvaus

SIMPLEX-nailoniskupää (sarja 3208), jonka kovuus on noin 73 Shore D, on erikoiskova iskupää. Tällä valkoisella polyamidi-iskupäällä iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Saatavana koot D30 mm – D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-nailoniskupää (polyamidi).
- Valkoinen.
- Valkoinen.
- Kestää kovaa kulutusta.
- Ei halkeile edes kovalla pakkasella.
- Kestää öljyä ja rasvaa.
- Saatavana koot D30 mm – D80 mm.

Käyttö


Työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, metallilevytyöt, korjaus-/ylläpitotyö

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	65 x 66 x 66	195	4030618301202	AAA905c002	21-04-91-06	3208.060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."