

SIMPLEX-vaihtopää • Kevytmetalli, hopeanvärinen

3209.080



Tuotekuvaus

SIMPLEX-kevytmetalli-iskupää (sarja 3209) on kova iskupää. Tämä hopeanvärinen iskupää kestää kuumuutta. Sillä voi lyödä kovaa työkalua vahingoittamatta, ja se korvaa perinteisen lyijyvasaran. Saatavana koot D30 mm – D80 mm. Kevytmetallivaihtopäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon!

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-kevytmetalli-iskupää
- Hopeanvärinen
- Kova
- Kuumuutta kestävä
- Korvaa perinteiset lyijyvasarat
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm
- Ei saa kiinnittää alumiinirunkoon.

Käyttö

Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Materiaali


Vaihtopää (iskupää)

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

Asennus

Pehmeästä metallista tehtyjä vaihtopäitä ei saa kiinnittää alumiinirunkoon!

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	71 x 91 x 89	855	4030618301264	AAA905c002	21-04-91-06	3209.080

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."