

## SUPERCRAFT vaihtopäävasarat • SUPERCRAFT-vaihtopäävasarat, joissa on tärinää vähentävä, ergonominen ja lakattu hikkorivarsi sekä pyöristetty vaihtopää

### 3366.225



#### Tuotekuvaus

Tässä sarjassa (3366.2) on vakiosarjasta poikkeava toiselta puolelta pyöristetty lyöntipää. Materiaali ei vahingoitu eikä jälkiä synny, koska reunat puuttuvat. Lyöntipäiden iskuominaisuudet ovat erinomaiset, ne ovat maksimaalisen lujia ja erittäin pitkäikäisiä. Ne on valmistettu ekstrudoimalla erittäin homogeenisesta materiaalista. Ne ovat ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpiä, eivätkä halkeile edes miinuslämpötiloissa. SUPERCRAFT-vasaroiden päätyputki on täytetty metallirouheella. Rouhetäyte seuraa hidastetusti, kun iskupinta osuu työkappaleeseen. Vähäisemmällä rekyyllillä saavutetaan optimaalinen iskuenergia. Erittäin voimakkaat iskut ovat mahdollisia. SUPERCRAFT-vasaroiden käyttö säästää niveliä selvästi ja melu on vähäisempää kuin käytettäessä tavallisia teräsvasaroita. Ergonomisesti muotoiltu, lakattu ja erittäin luja hikkorivarsi vaimentaa tärähtelyä. Varren suojaholkki estää virheiskut. Alumiinikiila ja varmistussokka yhdistävät varren ja pään varmasti. Kaikki hitsisaumat ovat robottihitsattuja. Estelevyn ja vasaran pään välinen erittäin tiivis ja laadukas hitsiliitos estää rouheen purkautumisen, vaikka kuormitus on maksimaalinen. Kestävä pulverimaalipinta suojaa korroosiolta. Varsi ja lyöntipäät voidaan vaihtaa. Tämä malli on saatavana kokoina D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

Ominaisuudet:

- Rekyyllitön, erittäin voimakkaat iskut.
- Toisella puolella pyöristetyt lyöntipäät
- Ei vahingoita eikä jätä jälkiä
- Vähämeluinen ja niveliä säästävä.
- Erittäin kestävät erikoisnailonista valmistetut lyöntipäät.
- Täysin robottihitsattu.
- Tärähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu, erittäin luja ja lakattu hikkorivarsi.
- Varren suojaholkki estää virheiskut.
- Varsi ja lyöntipäät voidaan vaihtaa.
- Saatavana koot D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

#### Käyttö

Peltityöt, särmäys- ja taivutustyöt, verhoilija / satulaseppä, koristenaulojen lyöminen

#### Materiaali

##### Varsi

- Hikkori

##### Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

#### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
25	105	305	305 x 113 x 27	325	4030618312529	AAA905c002	21-04-09-16	3366.225

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."