

BLACKCRAFT-vaihtopäävasara • murtumattomalla teräsputkirungolla, PUR-pinnoitettu ja ergonominen, luistamaton otepinta

3379.060



Tuotekuvaus

BLACKCRAFT-lekan pääputki on täytetty teräskuulilla. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Pienemmän rekyyllin ansiosta iskun energia absorboituu tehokkaasti.

Tuloksena on poikkeuksellisen tarkka isku. Lisäksi BLACKCRAFT-vaihtopäävasaroilla työskentely on turvallisempaa, rasittaa vähemmän niveliä ja on äänettömämpää tavallisiin teräsvasaroihin verrattuna.

BLACKCRAFT on pinnoitettu kokonaan polyuretaanilla. Paitsi että tämä pinnoitus suojaa vaihtopäävasaraa korroosiolta, se suojaa työkappaleita, estää ohilyöntien aiheuttaman naarmuuntumisen ja kipinöinnin ja vaimentaa lisäksi tärinää. Iskupintojen paksu polyuretaanikerros varmistaa pitkän käyttöiän.

BLACKCRAFT-lekassa on lisäksi murtumaton teräsputkivarsi, jossa on ergonomisesti muotoiltu ja luistamaton otepinta.

Saatavana koot D40 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- Rekyylliton, tuottaa erityisen voimakkaat iskut.
- Melua vaimentava ja niveliä suojaava.
- Pinnoitettu kokonaan polyuretaanilla: ei korroosiota, ei työkappaleen naarmuuntumista, ei ohilyöntien aiheuttamia kipinöitä, vaimentaa tärinää.
- Iskupintojen paksu polyuretaanipinnoite varmistaa pitkän käyttöiän.
- Ergonominen, luistamaton ja murtoluja teräsputkivarsi.
- Saatavana koot D40 mm – D60 mm.

Käyttö

Ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, juuttuneiden pyörien irrotus, autonkorien valmistus, peltityöt, työkappaleiden asettaminen, oikaisutyöt, metallilevytyöt, huolto, komponenttien asennus aroille pinnoille

Materiaali

Varsi

- Teräsputki, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikädensija

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
								3379.060
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."