

## SECURAL plus soft-face mallet • break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangular inserts, with special handle end

3380.140



### Tuotekuvaus

SECURAL Plus on kehitetty edelleen SECURAL-vaihtopäävasarasta: Eryyisesti muotoiltu varren pää soveltuu täydellisesti kumitiivisteiden painamiseen sisään. Pinta on varren pään asennon mukaan kapea tai erittäin leveä, joten päätä voidaan käyttää eri kokoisten tiivisteiden painamiseen sisään. Keskikovat, hieman esiin työntyvät polyuretaanilyöntipäät ovat vaihdettavia. Vasaran pään massa suhde rouheen massaan sekä lyöntipintojen jousto-ominaisuudet on sovitettu optimaalisesti toisiinsa, joka rekyyllin vaimennus on maksimaalinen. Työskentely rasittaa niveliä erittäin vähän ja iskuvoima on suuri. Pitkittäin hitsattu runko varmistaa vasaran pään ja varren murtumattoman liitoksen.

Tuotteen ominaisuudet:

- Eryyisesti muotoiltu varren pää eri kokoisten kumitiivisteiden sisään painamiseen.
- Vaihdettavat, suorakulmaiset, hieman esiin työntyvät, keskikovat polyuretaanilyöntipäät.
- Mahdollistaa vähämeluisen ja täysin rekyyllittömän työskentelyn.
- Erittäin suuri iskuvoima, pieni paino.
- Pitkittäin hitsattu runko yhdistää vasaran pään ja varren murtumattoman liitoksen.

### Käyttö

Ikkunoiden lasitus, alumiini- ja muovilistojen asentaminen, kumitiivisteiden painaminen paikalleen

### Materiaali

#### Malli

- Tukeva teräslevyrunko, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikahva

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Polyuretaani, keltainen, suorakulmainen
- Keskikova
- melua vaimentava
- Iskua vaimentava
- kulutusta kestävä

### Tilaustiedot

Pituus x Leveys		Ulkomitat  [mm]	Pituus x Leveys x Korkeus	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Sovellusesimerkki





## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."