

Lävistin
3408.012

Tuotekuvaus

Halderin sarjaan 3408 kuuluu kolmen kokoisia lävistimiä: D10 mm, D12 mm ja D15 mm. Näiden pikku apulaisten kummassakin päässä on vaihdettava, melua vaimentava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia. Ne mahdollistavat teräsvaran käytön erittäin turvallisesti ja hellävaraisesti.

Ominaisuudet:

- Pikku apulaiset Halderilta.
- Kummassakin päässä on vaihdettava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia.
- Mahdollistavat teräsvaroiden käytön turvallisesti ja hellävaraisesti.
- Saatavana koot D10 mm, D12 mm ja D15 mm.

Käyttö

Ahtaiden kohteiden asennus-/korjaus-/huoltotyöt, henkilöautot / hyötyajoneuvot

Materiaali

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Asennus

Vaihdettavat nailoniskupäät

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Lyöntivasarat/Tuurnat -sarja, 4 kpl

Tilaustiedot

Ø		Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
12	170	170 x 12 x 12	[g]	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	3408.012

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."