

Lyöntituurnat • Rekyyllittömät

3408.030



Tuotekuvaus

Halderin sarjaan 3408 kuuluu erikokoisia lyöntituurnia, D20 mm – D50 mm. Lyöntituurnat ovat itse asiassa vaihtopäävasaroita ilman vartta. Käyttäjä voi pitää iskupäätä suoraan kädessään. Ne sopivat tilanteisiin, jossa ei tilanpuutteen vuoksi voi käyttää vasaraa. Ne ovat ihanteellisia silloin kun iskuun halutaan tarkka määrä voimaa ja kun iskun pitää olla tarkka ja se pitää tehdä mahdollisimman pienellä voimalla. Näiden pikku apulaisten kummassakin päässä on vaihdettava, melua vaimentava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia. Ne ovat teräskuulatäyteen ansiosta rekyyllittömiä työkaluja. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkalupaleeseen. Pienemmän rekyyllin ansiosta iskuenergia absorboituu tehokkaasti, käyttäjä rasittuu vähemmän, hänen nivelensä ja korvansa ovat suojassa.

Ominaisuudet:

- Rekyyllitön.
- Kummassakin päässä on vaihdettava, kulutusta kestävä ja halkeilematon iskupää erikoisnailonia.
- Mahdollistaa hellävaraisen työn meluttomasti ja vähällä voimalla.
- Iskun voima on helppo annostella tarkasti.
- Sopii sinne, missä tilaa on rajoitetusti.
- Saatavana koot D20 mm – D50 mm.

Käyttö

Ahtaiden kohteiden asennus-/korjaus-/huoltotyöt

Materiaali

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Asennus

Vaihdettavat nailoniskupäät

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Lyöntivasarat/Tuurnat -sarja, 4 kpl

Tilaustiedot

Ø		Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	155	155 x 30 x 30	[g] 470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."