

## SUPERCRAFT inserts, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallets

3508.225



## Tuotekuvaus

Nämä SUPERCRAFT-vaihtopäävasaran (3508.2) nailonlyöntipäät eroavat vakiosarjasta, sillä niissä on pyöristetty iskupinta. Materiaali ei vahingoitu eikä jälkiä synny, koska reunat puuttuvat. Näiden valkoisten lyöntipäiden iskuominaisuudet ovat erinomaiset, ne ovat maksimaalisen lujia ja erittäin pitkäikäisiä. Ne valmistetaan ekstrudoimalla erittäin homogeenisesta materiaalista, ja niiden kovuus on n. 73 Shore D, eli erittäin kova. Ne ovat ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpiä, eivätkä halkeile edes miinuslämpötiloissa. Ne kestävät rekyyllittömien vaihtopäävasaroiden suuret iskuvoimat. Ne ovat lisäksi öljyä ja rasvaa kestäviä, ja niitä käytetään myös Halder-lävistimissä ja -lyöntituurnissa. Tämä erikoismuoto on saatavana kokoina D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

Tuotteen ominaisuudet:


- SUPERCRAFT – Lyöntipää nailonia (polyamidia) .
- Erityinen muoto, pyöristetyt iskupinnat.
- Ei vahingoita eikä jätä jälkiä.
- Valkoinen, kova.
- Erittäin hyvin kulutusta kestävä.
- Ei säröile miinuslämpötiloissakaan.
- Öljyn ja rasvan kestävä.
- Saatavana koot D 25 mm, D 30 mm ja D 40 mm.

## Materiaali

## Vaihtopää (iskupää)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
25	26,5 x 26,5 x 25	10	4030618312499	AAA905c002	21-04-91-06	3508.225

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."