

## Halkaisuterä • sisältää käytännöllisen kuljetuslaatikon erikoismuovista

3556.260



## Tuotekuvaus

20 asteen verran kierteinen, taottu ja lujatekoinen halkaisukiila on tehokas apu pöllejä halkaistaessa – sillä halkeavat myös oksaiset pölkyt.

Iskulevy on hiottu ja viistetty.

3100 gramman painosta huolimatta kiilan sivuilla olevista upotuksista saa hyvän otteen ja kiila on helppo asettaa puuhun.

Vinot urat estävät kiilan kimmahuttamisen – jopa jäätyneestä puusta.

Oranssin jauhemaalauksen ansiosta kiila on helppo löytää maastosta.

Kiilan kuljetusta varten kätevä muovilaatikko.

Voidaan käyttää yhdessä SIMPLEX-halkaisutyökalujen (til.nro 3007.160), SIMPLEX-moukareiden (til.nro 3007.081-141) ja Halderin muiden metsätyökalujen (til.nrot 3366.0S3-0S6) kanssa.

Ominaisuudet:

- Lujatekoinen taottu, kierteinen ja tehokkaasti halkaiseva halkaisukiila.
- Paino 3100 g.
- Otekolot kummassakin kyljessä käsittelyä helpottamassa.
- Vinot urat estävät kiilan kimmahuttamisen – jopa jäätyneestä puusta.
- Näkyy hyvin oranssin jauhemaalauksen ansiosta.
- Mainio apuväline tehtäessä töitä Halder-moukareilla tai SIMPLEX-halkaisutyökalulla.
- Mukana muovinen kuljetuslaatikko.

## Käyttö

Tehokkaaseen ja helppoon polttopuun halkaisuun

Tehokas halkaisu 20 asteen kierteen ansiosta, soveltuu erinomaisesti yhdistettäväksi SIMPLEX-halkaisuvasaran ja SIMPLEX-moukarin kanssa, luja kierteinen halkaisukiila, valmistettu taotusta ja karkaistusta teräkset, hiottu ja viistetty lyöntilevy, kärki hiottu kiitäväksi, ohjausura, taotut diagonaaliurat ja taotut oteurat kyljissä.

## Materiaali

- Nuorrutusteräs, kiillotettu iskulevy viisteen kanssa

## Lisätietoja

## Huomioi

Drive in steel wedges only with a soft-face mallet with plastic inserts. Striking steel on steel can result in splintering.

## Tilaustiedot

Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."