

SUPERCRAFT-hikkorivarsi SUPERCRAFT-vaihtopäävasaraan • for SUPERCRAFT soft-face
mallets

3566.025



Tuotekuvaus

Hikkoripuusta tehdyt sarjan 3566 SUPERCRAFT-puuvarret ovat ergonomisia ja maalattuja. Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaa rikkoutu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat. Näitä varsia on saatavana vaihtovarsina SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin, joiden pituus on jopa 900 mm. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Laadukkaat hikkorivarret SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin.
- Ergonominen muotoilu.
- Lakattu.
- Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
- Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Tilauksetiedot

Ø	Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	Pituus x Leveys x Korkeus [mm]						
20/25	280	280 x 17 x 8	80	4030618301998	EAC428c022	21-04-91-06	3566.025

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."