

MAXXCRAFT-pajavasara • Standardin DIN 1041 mukainen

3666.010



Tuotekuvaus

Patentoitu kumiliitos pään ja varren välillä vaimentaa lyönnin takaisiniskua ja tärähdyksiä, minkä ansiosta koko iskuvoima siirtyy työkappaleeseen. Tärinänvaimennus ja vähäisempi rekyyli säästää niveliä sekä vähentää rasitusta. Varren suojakaulus patentoidulla kumiliitoksella pään ja varren välillä ottaa vastaan väärän kohtaan osuvat iskut.

Käyttö

Ajoneuvojen asennus-/korjaustyö, oikaisutyö, työkalujen liittämisen, korjaus-/ylläpitotyö, korityö, levytyö, huonekalujen valmistus, ikkunoiden/ovien asennus, puusepäntyöt, parketti ja laminaattiasennus, maatalouskoneiden huolto- ja korjaustyöt.

Materiaali


Vasaran pää

- Korkealaatuinen erikoisteräs, muotittu taottu

Varsi

- Hikkori

Tilaustiedot

Kuvaus			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."