

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3702.040



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3702 -vasaroissa on kumikomposiitti-iskupää kummallakin puolella. Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) on todellinen suosikki. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakkin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3702.081). Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on kumikomposiittia oleva iskupää (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Poikkeuksellisen vankka ja kestävä lasikuituvarsi, jossa luistamaton otepinta, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina.

### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet / portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, huolto ja korjaustyö

### Materiaali

#### Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

#### Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	115	325	325 x 115 x 40	890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."