

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Supermuovi; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3707.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3707 -vasaroissa on supermuovi-iskupää kummallakin puolella. Tässä Halderin suosikkimallissa on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3707.081). Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara supermuovisilla iskupäillä (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) molemmilla puolilla.
- Vahvistetun valurautarunkon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, aitojen rakentaminen, halkaisukilojen iskeminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, metallilevytyt, valmistalorakentaminen, puusepäntyöt, katteiden asennus, teräväreunaisten työkalujen asennus

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Vaihtopäät (iskupäät)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303497	AAA905c002	21-04-09-16	3707.030

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."