

## SIMPLEX-moukarit • Nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuitukahva

3708.081



## Tuotekuvaus

Sarjan 3708 SIMPLEX-moukareissa on nailoniskupäät kummallakin puolella. Tällä valkoisella iskupäällä (sarja 3208) iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa..

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksimpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Kokonaispaino 3640 g ja kokonaispituus 800 mm, koko D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari nailoniskupäillä (valkoinen, kova, kestää hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa) molemmilla puolilla.
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Poikkeuksellisen vankka ja kestävä lasikuituvarsi, jossa luistamaton otepinta, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D80 mm (kokonaispaino 3640 g).

## Käyttö

Erittäin voimakas isku, työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, metallilevytyöt, korjaus-/ylläpitotyö

## Materiaali

## Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

## Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

## Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

## Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	3640	4030618304852	AAA938c002	21-04-09-20	3708.081

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."