

SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko

3711.040



Tuotekuvaus

Suurempien seinämäpaksuuksien ja vahvikkeiden ansiosta SIMPLEX-valuteräsrunko (sarja 3711) tarjoaa mahtavaa vakautta, jota tarvitaan esimerkiksi tehtäessä tarkkaa työtä SIMPLEX-kupari-iskupäällä. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Siihen on integroitu suojaholkki, joka suojaa vartta epäonnistuneilta iskuilta. Tämä tärinää vaimentava runko on hyvin kestävä ja sillä on korkea murtolujuus. Kulutusta kestävä jauhemaalauk suojaa sitä tehokkaasti. Musta runko on saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, koot D30 mm – D80 mm. Vahvistettuihin valuteräsrunkoihin saa asentaa vain lasikuituvarren!

Ominaisuudet:

- Vahvistettu SIMPLEX-valuteräsrunko (musta).
- Paksummat seinämät ja vahvikkeet.
- Erittäin vakaa.
- Sopii myös SIMPLEX-kuparivaihtopäille.
- Integroidulla vartta suojaavalla holkillä.
- Erinomainen murtolujuus.
- Ei halkeile.
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja.
- Kulutusta kestävä jauhemaalauk.
- Hyvin kestävä.
- Saatavana SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin D30 mm – D80 mm.
- Vahvistettuihin valuteräsrunkoihin saa asentaa vain lasikuituvarren!

Materiaali

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Asennus


Vahvistettuun valurautarunkoon saa asentaa ainoastaan hiilikuituvarsia

Lisätietoja

Huomioi

Sisältää ruuvin, mutterin ja jousialuslevyn

Tilauksetiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."