

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / kumikomposiitti; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3712.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3712 on saatavana suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksimpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm ja D80 mm.

Ominaisuudet

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat TPE-soft (sininen, pehmeä, ei jätä jälkiä) / kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30mm - D80mm, ja sen saa myös moukarina.

Käyttö

aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskua vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	90	300	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	300			300 x 90 x 34	457	4030618305736	AAA905c002	21-04-09-16	3712.030

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."