

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / muovi; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3716.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarja 3716 on saatavilla yhdistelmällä TPE-soft / muovi.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-sarjan pehmein iskupää ja tarjoaa voimakasta iskunvaimennusta kevyttä kosketusta vaativiin töihin. Toisin kuin perinteiset kumivasarat, se ei jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Punainen muovinen iskupää (sarja 3206) on kova ja öljyn- sekä rasvankestävä. Musta, vahvistettu valurautarunko tarjoaa suuremman vakauden suurentuneiden seinämänpaksuuksien ja tukien ansiosta. Painon lisääntyminen varmistaa suuremman iskunvoiman.

Erittäin kestävä ja luja lasikuitukahva tarjoaa erinomaisen murtumiskestävyyden. Se on ergonomisesti muotoiltu ja sisältää luistamattoman kahvan. Kahva on sileäpintainen ja epäorgaaninen (ei herkkä kosteudelle).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot 30 mm - 60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat TPE-soft (sininen, pehmeä, ei jätä jälkiä) / muovi (punainen, kova, kestää öljyä ja rasvaa).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D60 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, telttojen pystytys

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilauksetiedot

Ø	135	335	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]						
50	135	335	335 x 135 x 50	335 x 135 x 50	1215	4030618305828	AAA905c002	21-04-09-16	3716.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."