

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti / muovi; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3726.040



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3726 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/muovi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Tämä iskupää soveltuu mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakkin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä) / muovi (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D60 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/lylläpityö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	📦	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]			[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	885	4030618306023	AAA905c002	21-04-09-16	3726.040

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."