

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3728.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3728 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/nailon. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Tällä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3728.081).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä) / nailon(valkoinen, kova, hyvin kestävä, ei halkeile edes kovassa pakkasessa, kestää öljyä ja rasvaa).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, myös moukarina.

Käyttö

Teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	135	335	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]						
50	135	335	335 x 135 x 50	335 x 135 x 50	1260	4030618304500	AAA905c002	21-04-09-16	3728.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."