

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti / kevytmetalli; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3729.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3729 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/kevytmetalli. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävän lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Tästä versiosta on saatavana koot D30 mm - D80 mm, ja sen saa myös moukarina (3729.081). Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä) / kevytmetalli (hopean värinen, kova, kestää kuumuutta).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm, myös moukarina.

Käyttö

Suuri iskuvoima, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	135	335	335 x 135 x 50	1375	4030618306061	AAA905c002	21-04-09-16	3729.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."